




FSK80（标配）电机连接方式




FSK80-BC 电机直连



FSK80-BD 电机下折




FSK80-BL 电机左折




FSK80-BR 电机右折

	1		2				3				4				5				6	
A	S	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	1000
	L	232.5	282.5	332.5	382.5	432.5	482.5	532.5	582.5	632.5	682.5	732.5	782.5	832.5	882.5	932.5	982.5	1032.5	1082.5	1182.5
	N	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	12
	数量																			



	FSK80标准模组总装图(直连)			1: 5		
	制图	余健康	2021/7/12	成都福誉科技有限公司		
	审核					


	1	2					3					4					5					6				
A	S	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	A				
	L	173.5	223.5	273.5	323.5	373.5	423.5	473.5	523.5	573.5	623.5	673.5	723.5	773.5	823.5	873.5	923.5	973.5	1023.5	1073.5	1123.5					
	N	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12					
	数量																									



												1: 5			成都福誉科技有限公司
	制图	余健康		2021/7/12											
	审核														

	1	2					3					4					5					6				
A	S	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	A				
	L	173.5	223.5	273.5	323.5	373.5	423.5	473.5	523.5	573.5	623.5	673.5	723.5	773.5	823.5	873.5	923.5	973.5	1023.5	1073.5	1123.5					
	N 数量	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12					


BR 马达右折 MOTOR RIGHT SIDE



- 技术要求
1. 未注尺寸公差按IT14;
 2. 未注形位公差按K级;
 3. 锐角倒钝, 去除毛刺飞边
 4. 未标倒角为C0.5, 未注圆角为R0.5


FSK80标准模组总装图(右折)			比例	数量	材料
			1: 5		
制图	余健康	2021/7/12	成都福誉科技有限公司		
审核					

1			2				3				4				5				6		
S	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	
L	173.5	223.5	273.5	323.5	373.5	423.5	473.5	523.5	573.5	623.5	673.5	723.5	773.5	823.5	873.5	923.5	973.5	1023.5	1073.5	1123.5	
N	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	
数量																					




F	FSK80标准模组总装图(下折)										比例	数量	材料
											1: 5		
	制图	余健康	2021/7/12	成都福誉科技有限公司									
	审核												


FSK80（风琴罩）电机连接方式




FSK80-BC 电机直连



FSK80-BD 电机下折




FSK80-BL 电机左折




FSK80-BR 电机右折

1			2				3				4				5				6		
L	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	
S	247.5	317.5	387.5	457.5	527.5	597.5	667.5	737.5	807.5	877.5	947.5	1017.5	1087.5	1157.5	1227.5	1297.5	1367.5	1437.5	1507.5	1577.5	
N	2	3	4	4	5	6	7	7	8	9	9	10	11	11	12	13	14	14	15	16	
数量																					



F	FSK80风琴罩模组总装图(直连)			比例	数量	材料
				1: 5		
	制图	余健康	2021/7/13	成都福誉科技有限公司		
	审核					

	1		2				3				4				5				6			
A	L	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	A
	S	188.5	258.5	328.5	398.5	468.5	538.5	608.5	678.5	748.5	818.5	888.5	958.5	1028.5	1098.5	1168.5	1238.5	1308.5	1378.5	1448.5	1518.5	
	N 数量	2	3	3	4	5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	12	12	13	14	14	15	



FSK80风琴罩模组总装图(左折)			比例	数量	材料	
			1: 5			
制图	余健康	2021/7/13	成都福誉科技有限公司			
审核						

1			2				3				4				5				6		
L	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	
S	188.5	258.5	328.5	398.5	468.5	538.5	608.5	678.5	748.5	818.5	888.5	958.5	1028.5	1098.5	1168.5	1238.5	1308.5	1378.5	1448.5	1518.5	
N	2	3	3	4	5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	12	12	13	14	14	15	
数量																					

BR 马达右折 MOTOR RIGHT SIDE

滑台原点距离 $0.2L+62$

有效行程Stroke

滑台原点距离 $0.2L+46.5$

$S=1.4L+118.5$

技术要求

1. 未注尺寸公差按IT14;
2. 未注形位公差按K级;
3. 锐角倒钝, 去除毛刺飞边
4. 未标倒角为C0.5, 未注圆角为R0.5

FSK80风琴罩模组总装图(右折)			比例	数量	材料
			1: 5		
制图	余健康	2021/7/13	成都福誉科技有限公司		
审核					

